




Prolongador

VDOAH032MSS00,3H03STAF040MSS

Tenga en cuenta las indicaciones técnicas del apartado "Descargas".



Campo de aplicación

| | |
|--------------------|---|
| Sistema | Libre de siliconas; Libre de halógenos; Contactos dorados; Aptitud para cadenas portables |
| Libre de siliconas | sí |

Datos eléctricos

| | |
|-----------------------------|------------|
| Tensión de alimentación [V] | 10...36 DC |
| Clase de protección | III |
| Corriente máxima total [A] | 3 |

Salidas

| | |
|--------------|-----|
| Alimentación | PNP |
|--------------|-----|

Condiciones ambientales

| | |
|--|-----------------------------|
| Temperatura ambiente [°C] | -25...90 |
| Nota sobre la temperatura ambiente | cULus: ...75 °C |
| Temperatura ambiente (movible) [°C] | -25...90 |
| Nota sobre la temperatura ambiente en movimiento | cULus: ...75 °C |
| Grado de protección | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

Homologaciones / pruebas

| | |
|-------------|-------|
| MTTF [años] | 20027 |
|-------------|-------|

Datos mecánicos

| | |
|----------|------|
| Peso [g] | 36,7 |
|----------|------|



Prolongador

VDOAH032MSS00,3H03STAF040MSS

| | | |
|----------------------------------|--|--|
| Dimensiones | [mm] | 25 x 10 x 25,5 |
| Materiales | | Carcasa: TPU naranja; Junta de estanqueidad: FKM |
| Material de la tuerca de unión | | latón, niquelado |
| Aptitud para cadenas portacables | | sí |
| Aptitud para cadenas portacables | Radio de curvatura para aplicaciones flexibles | mín. 10 x diámetro del cable |
| | Velocidad de avance | máx. 3,3 m/s con una longitud de avance horizontal de 5 m y aceleración máx. de 5 m/s ² |
| | Ciclos de curvatura | > 5 Mio. |
| | Esfuerzo de torsión | ± 180 °/m |

Indicaciones / elementos de mando

| | | |
|-----------|-----------------------|-------------------|
| Indicador | Estado de conmutación | 1 x LED, amarillo |
| | Disponibilidad | 1 x LED, verde |

Notas

| | | |
|-------------------|---|--|
| Notas | Tenga en cuenta las indicaciones técnicas del apartado "Descargas". | |
| Cantidad por pack | 1 unid. | |

Conexión eléctrica - Conector macho


Conector: 1 x M8, acodado; codificación: A; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,3...0,5 Nm



Conexión eléctrica

Cable: 0,3 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conexión



EVC382



Prolongador

VDOAH032MSS00,3H03STAF040MSS

Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,6...1,5 Nm

