


## Cable de conexión con conector hembra

ADOGH046VAS0010P04



### Campo de aplicación

|                    |                                                                                             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema            | Libre de siliconas; Libre de halógenos; Contactos dorados; Aptitud para cadenas portacables |
| Aplicación         | zonas asépticas y húmedas en la industria alimentaria                                       |
| Libre de siliconas | sí                                                                                          |

### Datos eléctricos

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Tensión de alimentación [V] | 10...36 DC |
| Clase de protección         | II         |
| Corriente máxima total [A]  | 4          |

### Salidas

|              |     |
|--------------|-----|
| Alimentación | PNP |
|--------------|-----|

### Condiciones ambientales

|                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Temperatura ambiente [°C]           | -25...100                   |
| Temperatura ambiente (movible) [°C] | 5...100                     |
| Grado de protección                 | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

### Datos mecánicos

|                                  |                                                             |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Peso [g]                         | 320,2                                                       |
| Dimensiones [mm]                 | 15,5 x 15,5 x 45                                            |
| Materiales                       | Carcasa: PP Libre de halógenos; Junta de estanqueidad: EPDM |
| Material de la tuerca de unión   | inox (1.4404 / 316L)                                        |
| Aptitud para cadenas portacables | sí                                                          |

# EVF463



## Cable de conexión con conector hembra

ADOGH046VAS0010P04

|                                  |                                                |                                                                                                    |
|----------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aptitud para cadenas portacables | Radio de curvatura para aplicaciones flexibles | mín. 10 x diámetro del cable                                                                       |
|                                  | Velocidad de avance                            | máx. 3,3 m/s con una longitud de avance horizontal de 5 m y aceleración máx. de 5 m/s <sup>2</sup> |
|                                  | Ciclos de curvatura                            | > 1 Mio.                                                                                           |
|                                  | Esfuerzo de torsión                            | ± 180 °/m                                                                                          |

### Indicaciones / elementos de mando

|           |                       |                   |
|-----------|-----------------------|-------------------|
| Indicador | Estado de conmutación | 4 x LED, amarillo |
|           | Disponibilidad        | 2 x LED, verde    |

### Notas


|                   |         |
|-------------------|---------|
| Cantidad por pack | 1 unid. |
|-------------------|---------|

### Conexión eléctrica


Cable: 10 m, MPPE, Libre de halógenos, naranja, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; bloqueo: inox (1.4404 / 316L); Contactos: dorado; Par de apriete: 0,6...1,5 Nm



### Conexión



#### Colores de los hilos

|    |        |
|----|--------|
| BK | negro  |
| BN | marrón |
| BU | azul   |
| WH | blanco |