


# EVF567



## Conector macho a cablear

SSTGH040VASFKPG



| Campo de aplicación                                                         |      |                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------|
| Sistema                                                                     |      | Libre de siliconas; Contactos dorados                 |
| Aplicación                                                                  |      | zonas asépticas y húmedas en la industria alimentaria |
| Libre de siliconas                                                          |      | sí                                                    |
| Datos eléctricos                                                            |      |                                                       |
| Tensión de alimentación                                                     | [V]  | < 250 AC / < 300 DC                                   |
| Clase de protección                                                         |      | II                                                    |
| Corriente máxima total                                                      | [A]  | 4; (...40 °C)                                         |
| Condiciones ambientales                                                     |      |                                                       |
| Temperatura ambiente                                                        | [°C] | -25...100                                             |
| Temperatura de almacenamiento                                               | [°C] | -25...55                                              |
| Humedad de almacenamiento                                                   | [%]  | 10...100                                              |
| Otras condiciones climáticas para el almacenamiento según la clase indicada |      | 1K22/ DIN 60721-3-1                                   |
| Grado de protección                                                         |      | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K                           |
| Datos mecánicos                                                             |      |                                                       |
| Peso                                                                        | [g]  | 31,7                                                  |
| Material del cuerpo                                                         |      | PA 6.6                                                |
| Material de la tuerca de unión                                              |      | inox (1.4404 / 316L)                                  |
| Material de la junta                                                        |      | EPDM                                                  |

# EVF567



## Conector macho a cablear

SSTGH040VASFKPG

### Notas

Cantidad por pack 1 unid.

### Conexión eléctrica


bornes roscados: 0,25...1 mm²; funda del cable: Ø 3,5...6 mm; AWG 23...17

### Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: PA 6.6, gris; bloqueo: inox (1.4404 / 316L); Junta de estanqueidad: EPDM; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,6...1,2 Nm; Se debe respetar el valor máximo de la pieza complementaria



### Conexión



|    |                                                  |
|----|--------------------------------------------------|
| BK | Colores de los hilos                             |
| BN | negro                                            |
| BU | marrón                                           |
| WH | azul                                             |
|    | blanco                                           |
|    | Identificación de colores según DIN EN 60947-5-2 |