




Detector inductivo

IEBC005-BSKG/V4A/AS



Características del producto

Alimentación	PNP/NPN
Función de salida	normalmente cerrado
Alcance [mm]	5
Carcasa	Tipo con rosca
Dimensiones [mm]	M8 x 1 / L = 40

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	10...30 DC
Clase de protección	III
Protección contra inversiones de polaridad	sí

Salidas

Alimentación	PNP/NPN
Función de salida	normalmente cerrado
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V]	3,5
Corriente de salida mínima [mA]	2; (sólo con operación 2 cables)
Corriente residual máx. [mA]	0,5; (sólo con operación 2 cables)
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA]	100
Frecuencia de conmutación DC [Hz]	600
Protección contra cortocircuitos	sí
Resistente a sobrecargas	sí

Rango de detección

Alcance [mm]	5
Alcance real Sr [mm]	5 ± 10 %
Alcance operativo [mm]	0...4,05

Precisión / diferencias

Factor de corrección	acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,5 / aluminio: 0,5 / cobre: 0,4
Histéresis [% del Sr]	1...20

IE5350



Detector inductivo

IEBC005-BSKG/V4A/AS

Deriva del punto de conmutación	
[% del Sr]	-10...10

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	0...60
Grado de protección	IP 65; IP 67; (con conector hembra de ifm enroscado correctamente)	

Homologaciones / pruebas

CEM	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 radiado HF	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF conducido	10 V
	EN 55011	clase B
MTTF	[años]	1870
Software integrado incluido	sí	
Homologación UL	Ta	0...60 °C
	Enclosure type	Type 1
	Alimentación de tensión	Limited Voltage/Current
	Número de homologación UL	A017
	Número de registro UL	E174191

Datos mecánicos

Peso	[g]	15,9
Carcasa	Tipo con rosca	
Montaje	no enrasable	
Dimensiones	[mm]	M8 x 1 / L = 40
Nombre de la rosca	M8 x 1	
Materiales	inox (1.4401 / 316); Superficie activa: LCP naranja; ventana LED: PPSU; tuercas de fijación: inox (1.4401 / 316)	
Par de apriete	[Nm]	A = 5 mm: 2 Nm; B = 5 Nm

Indicaciones / elementos de mando

Indicador	Estado de conmutación	4 LED, amarillo
-----------	-----------------------	-----------------

Accesorios

Componentes incluidos	tuercas de fijación: 2
-----------------------	------------------------

Notas



Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Detector inductivo

IEBC005-BSKG/V4A/AS

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M8; codificación: A



Diagramas y curvas

Instalación

