




Detector inductivo

IEB3002BBPKG/V4A/AS



Características del producto

Alimentación	PNP
Función de salida	normalmente abierto
Alcance [mm]	2
Carcasa	Tipo con rosca
Dimensiones [mm]	M8 x 1 / L = 50

Campo de aplicación

Sistema	Alcance aumentado
---------	-------------------

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	10...30 DC
Consumo de corriente [mA]	< 10
Clase de protección	III
Protección contra inversiones de polaridad	sí

Salidas

Alimentación	PNP
Función de salida	normalmente abierto
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V]	2,5
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA]	100
Frecuencia de conmutación DC [Hz]	800
Protección contra cortocircuitos	sí
Resistente a sobrecargas	sí

Rango de detección

Alcance [mm]	2
Alcance real Sr [mm]	2 ± 10 %
Alcance operativo [mm]	0...1,62
Alcance aumentado	sí



Detector inductivo

IEB3002BBPKG/V4A/AS

Precisión / diferencias		
Factor de corrección	acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,5 / aluminio: 0,4 / cobre: 0,3	
Histéresis [% del Sr]	1...20	
Deriva del punto de conmutación [% del Sr]	-10...10	
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente [°C]	-25...70	
Grado de protección	IP 65; IP 67; (con conector hembra de ifm enroscado correctamente)	
Homologaciones / pruebas		
CEM	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 radiado HF	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF conducido	10 V
	EN 55011	clase B
MTTF [años]	1393	
Software integrado incluido	sí	
Homologación UL	Ta	-25...70 °C
	Enclosure type	Type 1
	Alimentación de tensión	Limited Voltage/Current
	Número de homologación UL	A017
	Número de registro UL	E174191
Datos mecánicos		
Peso [g]	19,5	
Carcasa	Tipo con rosca	
Montaje	enrasable	
Dimensiones [mm]	M8 x 1 / L = 50	
Nombre de la rosca	M8 x 1	
Materiales	inox (1.4404 / 316L); tapa: LCP; ventana LED: PPSU; moldeo: resistente a aceites; tuerca de fijación: inox (1.4404 / 316L)	
Par de apriete [Nm]	A = 5 mm: 2 Nm; B: 5 Nm	
Indicaciones / elementos de mando		
Indicador	Estado de conmutación	4 LED, amarillo
Accesorios		
Componentes incluidos	tuercas de fijación: 2	
	anillos elásticos: 2	
Notas		
Cantidad por pack	1 unid.	

Detector inductivo


IEB3002BBPKG/V4A/AS

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M8; codificación: A



Conexión



Diagramas y curvas

Instalación

