




## Detector inductivo

IFB3002-BPKG/M/V4A/10M

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



### Características del producto

Alimentación	PNP
Función de salida	normalmente abierto
Alcance [mm]	2
Carcasa	Tipo con rosca
Dimensiones [mm]	M12 x 1 / L = 50

### Campo de aplicación

Aplicación	Utilización en zonas húmedas y en la industria alimentaria
------------	--

### Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	10...36 DC
Consumo de corriente [mA]	< 10
Clase de protección	II
Protección contra inversiones de polaridad	sí

### Salidas

Alimentación	PNP
Función de salida	normalmente abierto
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V]	2,5
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA]	100
Frecuencia de conmutación DC [Hz]	700
Protección contra cortocircuitos	sí
Tipo de protección contra cortocircuitos	pulsada
Resistente a sobrecargas	sí

### Rango de detección

Alcance [mm]	2
Alcance real Sr [mm]	2 ± 10 %

# IFT237



## Detector inductivo

IFB3002-BPKG/M/V4A/10M

Alcance operativo	[mm]	0...1,62
-------------------	------	----------

### Precisión / diferencias

Factor de corrección	acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,4 / aluminio: 0,4 / cobre: 0,3	
----------------------	--	--

Histéresis	[% del Sr]	1...20
------------	------------	--------

### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	0...100
----------------------	------	---------

Grado de protección	IP 68; IP 69K	
---------------------	---------------	--

### Homologaciones / pruebas

CEM	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 radiado HF	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-5 Surge	0,5 kV línea a línea, Ri: 2 ohmios
	EN 61000-4-6 HF conducido	10 V
	EN 55011	clase B

### Datos mecánicos

Peso	[g]	0,365
------	-----	-------

Carcasa	Tipo con rosca	
---------	----------------	--

Montaje	enrasable	
---------	-----------	--

Dimensiones	[mm]	M12 x 1 / L = 50
-------------	------	------------------

Nombre de la rosca	M12 x 1	
--------------------	---------	--

Materiales	cuerpo roscado: inox (1.4404 / 316L); Superficie activa: PEEK; tuercas de fijación: Acero inoxidable	
------------	--	--

### Indicaciones / elementos de mando

Indicador	Estado de conmutación	4 x 90° LED, amarillo
-----------	-----------------------	-----------------------

### Accesorios

Componentes incluidos	tuercas de fijación: 2	
-----------------------	------------------------	--

### Notas

Cantidad por pack	1 unid.	
-------------------	---------	--

### Conexión eléctrica

Cable: 10 m, PVC, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup>

### Conexión

