




Detector inductivo

IGB2012-AROG/UP/2LED/3M/PH

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: IGS711

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Características del producto

Alimentación		PNP/NPN
Función de salida		normalmente abierto
Alcance	[mm]	12
Carcasa		Tipo con rosca
Dimensiones	[mm]	M18 x 1

Campo de aplicación

Sistema		Alcance aumentado; Ayuda en el ajuste
---------	--	---------------------------------------

Datos eléctricos

Tensión de alimentación	[V]	10...36 DC
Clase de protección		II
Protección contra inversiones de polaridad		no

Salidas

Alimentación		PNP/NPN
Función de salida		normalmente abierto
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC	[V]	5
Corriente de salida mínima	[mA]	5
Corriente residual máx.	[mA]	1
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC	[mA]	100
Frecuencia de conmutación DC	[Hz]	100
Protección contra cortocircuitos		no
Resistente a sobrecargas		no

Rango de detección

Alcance	[mm]	12
---------	------	----

IG5865



Detector inductivo

IGB2012-AROG/UP/2LED/3M/PH

Alcance aumentado	sí
-------------------	----

Precisión / diferencias

Factor de corrección	acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,5 / aluminio: 0,5 / cobre: 0,4
----------------------	--

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-25...70
---------------------------	----------

Grado de protección	IP 67
---------------------	-------

Homologaciones / pruebas

CEM	EN 60947-5-2	
	EN 55011	clase B

Datos mecánicos

Peso [g]	166,3
----------	-------

Carcasa	Tipo con rosca
---------	----------------

Montaje	no enrasable
---------	--------------

Dimensiones [mm]	M18 x 1
------------------	---------

Nombre de la rosca	M18 x 1
--------------------	---------

Materiales	latón revestido de bronce blanco; PBT
------------	---------------------------------------

Indicaciones / elementos de mando

Indicador	Estado de conmutación	1 x LED, rojo
	Estado de conmutación	1 x LED, verde

Ayuda en el ajuste	sí
--------------------	----

Accesorios

Componentes incluidos	tuercas de fijación: 2
-----------------------	------------------------


Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica

Cable: 3 m, PUR / PVC; 2 x 0,5 mm²

Conexión



BK = Colores de los hilos :
negro