




Detector inductivo

ILA32,5-BPKG/OBEN/PH RT



1 Superficie activa



Características del producto		
Alimentación		PNP
Función de salida		normalmente abierto
Alcance	[mm]	2,5
Carcasa		rectangular
Dimensiones	[mm]	40 x 8 x 8
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	10...36 DC; (requisitos "limited voltage" según UL 508: tensión de alimentación separada galvánicamente y protegida con un dispositivo de protección contra sobrecorriente)
Consumo de corriente	[mA]	15; (24 V)
Clase de protección		III
Protección contra inversiones de polaridad		sí
Salidas		
Alimentación		PNP
Función de salida		normalmente abierto
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC	[V]	2,5
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC	[mA]	250
Frecuencia de conmutación DC	[Hz]	2000
Protección contra cortocircuitos		sí
Tipo de protección contra cortocircuitos		pulsada
Resistente a sobrecargas		sí



Detector inductivo

ILA32,5-BPKG/OBEN/PH RT

Rango de detección		
Alcance	[mm]	2,5
Alcance real Sr	[mm]	2,5 ± 10 %
Alcance operativo	[mm]	0...2,02
Precisión / diferencias		
Factor de corrección		acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,5 / aluminio: 0,4 / cobre: 0,3
Histéresis	[% del Sr]	1...15
Deriva del punto de conmutación	[% del Sr]	-10...10
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...70
Grado de protección		IP 65
Homologaciones / pruebas		
CEM		EN 60947-5-2
MTTF	[años]	3449
Homologación UL	Ta	-25...70 °C
	Enclosure type	Type 1
	Alimentación de tensión	Limited Voltage/Current
	Número de registro UL	E174191
Datos mecánicos		
Peso	[g]	48,9
Carcasa		rectangular
Montaje		enrasable
Dimensiones	[mm]	40 x 8 x 8
Materiales		latón revestido de bronce blanco; LCP
Par de apriete	[Nm]	1; (profundidad de atornillado: > 5 mm)
Indicaciones / elementos de mando		
Indicador	Estado de conmutación	1 x LED, rojo
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.

IL5020




Detector inductivo

ILA32,5-BPKG/OBEN/PH RT

Conexión eléctrica

Cable: 2 m, PUR; 3 x 0,14 mm²

Conexión



BN =
BU =
BK =

Colores de los hilos :
marrón
azul
negro