




## Detector para cilindros con ranura en T

MKT3020BBPKG/A/5,0M-I/H/US

Artículo descatalogado

Artículos alternativos: MK5139

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



- 1 Excéntrica de fijación
- 2 Superficie activa



### Características del producto

Alimentación	PNP
Función de salida	normalmente abierto
Dimensiones [mm]	25 x 5 x 6,5

### Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	10...30 DC
Consumo de corriente [mA]	< 10
Clase de protección	III
Protección contra inversiones de polaridad	sí
Tiempo de retardo a la disponibilidad máx. [ms]	30

### Salidas

Alimentación	PNP
Función de salida	normalmente abierto
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V]	2,5
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA]	100
Frecuencia de conmutación DC [Hz]	6000

# MK5174



## Detector para cilindros con ranura en T

MKT3020BBPKG/A/5,0MI-H/US

Protección contra cortocircuitos	sí
Resistente a sobrecargas	sí

### Rango de detección

Sensibilidad de reacción [mT]	2
Velocidad de paso de pistón [m/s]	> 10

### Precisión / diferencias

Histéresis [mm]	1
Repetibilidad [mm]	< 0,2

### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-25...85
Grado de protección	IP 65; IP 67; IP 69K

### Homologaciones / pruebas

CEM	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 radiado HF	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF conducido	10 V
	EN 55011	clase B
MTTF [años]	2064	

### Datos mecánicos

Peso [g]	77,4
Montaje	enrasable
Tipo de montaje	excéntrica de fijación con cabeza combinada ranurada/hexagonal interior de 1,5 de ancho
Tipo de cilindro	cilindros con ranura en T
Dimensiones [mm]	25 x 5 x 6,5
Materiales	Carcasa: PA; Excéntrica de fijación: Acero inoxidable

### Indicaciones / elementos de mando

Indicador	Estado de conmutación	1 x LED, amarillo
-----------	-----------------------	-------------------

### Accesorios

Componentes incluidos	señalizador de posición de goma: 1 sujetacables: 1
-----------------------	-------------------------------------------------------

### Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

### Conexión eléctrica - Conector macho

Cable: 5 m, PVC

Conector: 1 x M12; codificación: A; bloqueo: Tuerca hexagonal, giratorio



# MK5174



## Detector para cilindros con ranura en T

MKT3020BBPKG/A/5,0M/-H/US

### Conexión

