

O2D900




Fuente de iluminación externa

BACKLIGHT 25X25 RED

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: O2D940

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Características del producto	
Tipo de luz	luz roja
Campo de aplicación	
Campo de iluminación [mm]	25 x 25
Diseño	Iluminación de fondo
Modo de funcionamiento	alta potencia luminosa (duración máx. del impulso: 50 ms; relación impulso/pausa máx.: 1/10); potencia luminosa normal (funcionamiento continuo posible)
Datos eléctricos	
Tolerancia de tensión de alimentación [%]	-10...10
Tensión de alimentación [V]	24 DC
Consumo de corriente [mA]	Régimen "funcionamiento permanente": 50; Régimen "Alta luminosidad": 25
Clase de protección	III
Protección contra inversiones de polaridad	sí
Tipo de luz	luz roja
Longitud de onda [nm]	660
Entradas	
Disparador	24 V PNP (IEC 61131-1)
Salidas	
Resistente a sobrecargas	sí
Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente [°C]	0...50

O2D900



Fuente de iluminación externa

BACKLIGHT 25X25 RED

Grado de protección	IP 65
Protección contra sobrecalentamiento	sí

Homologaciones / pruebas

MTTF	[años]	509
------	--------	-----

Datos mecánicos

Peso	[g]	94,5
Dimensiones	[mm]	66,5 x 33,4 x 9,2
Materiales		aluminio
Material de la lente		PMMA

Indicaciones / elementos de mando

Indicador	Estado de iluminación	1 x LED, amarillo
	Disponibilidad	1 x LED, verde
	Sobretensión / Sobrecontrol	1 x LED, rojo


Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica

Cable: 2 m, PUR; 4 x 0,14 mm²

Conexión



negro	Disparador
blanco	Régimen "Alta luminosidad"
Colores de los hilos :	
BK =	negro
BN =	marrón
BU =	azul
WH =	blanco