O2D900

Fuente de iluminación externa


BACKLIGHT 25X25 RED



Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: O2D940

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.





Características del producto					
Tipo de luz		luz roja			
Campo de aplicación					
Campo de iluminación	[mm]	25 x 25			
Diseño		Iluminación de fondo			
Modo de funcionamiento		alta potencia luminosa (duración máx. del impulso: 50 ms; relación impulso/ pausa máx.: 1/10); potencia luminosa normal (funcionamiento continuo posible)			
Datos eléctricos					
Tolerancia de tensión de alimentación	[%]	-1010			
Tensión de alimentación	[V]	24 DC			
Consumo de corriente	[mA]	Régimen "funcionamiento permanente": 50; Régimen "Alta luminosidad": 25			
Clase de protección		III			
Protección contra inversiones de polaridad		sí			
Tipo de luz		luz roja			
Longitud de onda	[nm]	660			
Entradas					
Disparador		24 V PNP (IEC 61131-1)			
Salidas					
Resistente a sobrecargas		sí			
Condiciones ambientales					
Temperatura ambiente	[°C]	050			

O2D900

Fuente de iluminación externa





Grado de protección		IP 65			
Protección contra sobrecalientamiento		sí			
Homologaciones / pruebas					
MTTF	[años]	509			
Datos mecánicos					
Peso	[g]	94,5			
Dimensiones	[mm]	66,5 x 33,4 x 9,2			
Materiales		aluminio			
Material de la lente		PMMA			
Indicaciones / elementos de mando					
Indicador		Estado de iluminación	1 x LED, amarillo		
		Disponibilidad	1 x LED, verde		
		Sobretemperatura / Sobrecontrol	1 x LED, rojo		

1 unid.


Cantidad por pack

Conexión eléctrica

Cable: 2 m, PUR; $4 \times 0.14 \text{ mm}^2$

Conexión

Notas



negro Disparador

blanco Régimen "Alta luminosidad"

Colores de los hilos :

 BK =
 negro

 BN =
 marrón

 BU =
 azul

 WH =
 blanco