




Fuente de iluminación externa

BAR LIGHT 10x75 RT/0,3M/US



1 LED



Características del producto

Tipo de luz	luz roja
-------------	----------

Campo de aplicación

Campo de iluminación [mm]	10 x 75
Diseño	barras
Modo de funcionamiento	alta potencia luminosa (pulsada, funcionamiento continuo solo con refrigeración); potencia luminosa normal (funcionamiento continuo posible)

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	24 DC
Consumo de corriente [mA]	Régimen "funcionamiento permanente": 225; Régimen "Alta luminosidad": 375
Tipo de luz	luz roja
Longitud de onda [nm]	617

Entradas

Disparador	24 V PNP
------------	----------

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-10...55
Temperatura de almacenamiento [°C]	-25...75
Grado de protección	IP 65
Protección contra sobrecalentamiento	sí; (desconexión con 65...75 °C)

Homologaciones / pruebas

Seguridad fotobiológica	grupo libre; (DIN EN 62471:2008)
-------------------------	----------------------------------

O2D921



Fuente de iluminación externa

BAR LIGHT 10x75 RT/0,3M/US

Datos mecánicos		
Peso	[g]	175,5
Dimensiones	[mm]	116 x 13 x 18
Materiales		aluminio negro anodizado
Material de la lente		vidrio


Indicaciones / elementos de mando		
Indicador	Estado de iluminación	1 x LED, amarillo
	Disponibilidad	1 x LED, verde
	Exceso de temperatura	1 x LED, rojo

Notas	
Cantidad por pack	1 unid.


Conexión eléctrica

Cable: 0,3 m, PUR, negro; 4 x 0,34 mm²

Conector: 1 x M12; codificación: A



Conexión



4	Disparador
2	Régimen "Alta luminosidad"