




Fuente de iluminación externa

BAR LIGHT 10x150 RT/0,3M/US



1 LED



Características del producto

Tipo de luz	luz roja
-------------	----------

Campo de aplicación

Campo de iluminación [mm]	10 x 150
Diseño	barras
Modo de funcionamiento	alta potencia luminosa (pulsada, funcionamiento continuo solo con refrigeración); potencia luminosa normal (funcionamiento continuo posible)

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	24 DC
Consumo de corriente [mA]	Régimen "funcionamiento permanente": 460; Régimen "Alta luminosidad": 700
Tipo de luz	luz roja



Fuente de iluminación externa

BAR LIGHT 10x150 RT/0,3M/US

Longitud de onda	[nm]	617
------------------	------	-----

Entradas

Disparador	24 V PNP
------------	----------

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-10...55
Temperatura de almacenamiento	[°C]	-25...75
Grado de protección		IP 65
Protección contra sobrecalentamiento		sí; (desconexión con 65...75 °C)

Homologaciones / pruebas

Seguridad fotobiológica	grupo libre; (DIN EN 62471:2008)
-------------------------	----------------------------------

Datos mecánicos

Peso	[g]	216,5
Dimensiones	[mm]	200 x 13 x 18
Materiales		aluminio negro anodizado
Material de la lente		vidrio

Indicaciones / elementos de mando

Indicador	Estado de iluminación	1 x LED, amarillo
	Disponibilidad	1 x LED, verde
	Exceso de temperatura	1 x LED, rojo

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica

Cable: 0,3 m, PUR, negro; 4 x 0,34 mm²

Conector: 1 x M12; codificación: A




O2D924



Fuente de iluminación externa

BAR LIGHT 10x150 RT/0,3M/US

Conexión



- | | |
|---|----------------------------|
| 4 | Disparador |
| 2 | Régimen "Alta luminosidad" |