


Fuente de iluminación externa

Dome Light 130 WH IR/ US



- 1 segmento LED
- 2 Botón pulsador Segment
- 3 Botón pulsador Colour
- 4 LED Estado operativo



Características del producto

Tipo de luz	Luz blanca; luz infrarroja
-------------	----------------------------

Campo de aplicación

Campo de iluminación	[mm]	130 x 130
Diseño		domo
Modo de funcionamiento		potencia luminosa normal (funcionamiento continuo posible); alta potencia luminosa (pulsada)

Datos eléctricos

Tensión de alimentación	[V]	24 DC
Consumo de corriente	[mA]	Régimen "funcionamiento permanente": 540; Régimen "Alta luminosidad": 2580
Clase de protección		III; (PELV)
Tipo de luz		Luz blanca; luz infrarroja


Entradas/salidas

Número de entradas y salidas	Número de entradas digitales: 1
------------------------------	---------------------------------



Fuente de iluminación externa

Dome Light 130 WH IR/ US

Entradas		
Disparador		24 V PNP/NPN; externa
Número de entradas digitales		1
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-10...40
Temperatura de almacenamiento	[°C]	-20...60
Grado de protección		IP 65
Homologaciones / pruebas		
Seguridad fotobiológica		grupo de riesgo 1; (DIN EN 62471)
Datos mecánicos		
Peso	[g]	1018,15
Dimensiones	[mm]	256,8 x 197 x 106,8
Materiales		Carcasa: aluminio negro anodizado; Tapa: ABS
Par de apriete	[Nm]	0,5...1,5
Indicaciones / elementos de mando		
Indicador	Disponibilidad	1 x LED, verde
	Régimen "Alta luminosidad"	1 x LED, rojo
	segmento LED	1 x LED, blanco
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.
Conexión eléctrica - Alimentación de tensión		
Conector: M12; codificación: A		
		
1:	U+	
2:	entrada trigger NPN	
3:	GND	
4:	entrada trigger PNP	
5:	atenuador de luz	




Fuente de iluminación externa

Dome Light 130 WH IR/ US

Conexión eléctrica - Parametrización

Conector: M12; codificación: A



1:	Régimen "Alta luminosidad"
2:	color 2
3:	GND
4:	segmento LED 1
5:	segmento LED 2
6:	segmento LED 3
7:	segmento LED 4
8:	bloquear botones