O2D940

Fuente de iluminación externa

BACKLIGHT 25X25 RT/0,3M/US



Características del producto		
Tipo de luz		luz roja
Campo de aplicación		
Sistema		Contactos dorados
Campo de iluminación	[mm]	25 x 25
Diseño		Iluminación de fondo
Modo de funcionamiento		Luz permanente o funcionamiento por impulsos
Datos eléctricos		
Tolerancia de tensión de alimentación	[%]	-10...10
Tensión de alimentación	[V]	24 DC
Consumo de corriente	[mA]	< 80
Clase de protección		III
Tipo de luz		luz roja
Longitud de onda	[nm]	617
Entradas		
Disparador		5...24 V
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-10...50
Grado de protección		IP 54
Protección contra sobrecalientamiento		sí; (> 50 °C)
Homologaciones / pruebas		
Seguridad fotobiológica		grupo libre; (EN 62471)
MTTF	[años]	310

O2D940

Fuente de iluminación externa

BACKLIGHT 25X25 RT/0,3M/US

Datos mecánicos		
Peso	[g]	162,6
Dimensiones	[mm]	70,5 x 33,4 x 9,5
Materiales		aluminio
Material de la lente		vidrio

Indicaciones / elementos de mando		
Indicador	Estado de iluminación	1 x LED, amarillo
	Disponibilidad	1 x LED, verde
	Sobretemperatura / Sobrecontrol	1 x LED, rojo

Notas	
Cantidad por pack	1 unid.

Conexión eléctrica

Cable: 0,30 m, PUR

Conector: 1 x M12; codificación: A; Contactos: dorado

Conexión



1	L +
3	L -
4	Disparador
	Colores de los hilos :
BK =	negro
BN =	marrón
BU =	azul