




Fuente de iluminación externa

BACKLIGHT 50X50 RT/0,3M/US



Características del producto

Tipo de luz	luz roja
-------------	----------

Campo de aplicación

Sistema	Contactos dorados
Campo de iluminación [mm]	50 x 50
Diseño	Iluminación de fondo
Modo de funcionamiento	Luz permanente o funcionamiento por impulsos

Datos eléctricos

Tolerancia de tensión de alimentación [%]	-10...10
Tensión de alimentación [V]	24 DC
Consumo de corriente [mA]	< 205
Clase de protección	III
Protección contra inversiones de polaridad	sí
Tipo de luz	luz roja
Longitud de onda [nm]	617

Entradas

Disparador	5...24 V
------------	----------

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-10...50
---------------------------	----------

O2D942



Fuente de iluminación externa

BACKLIGHT 50X50 RT/0,3M/US

Grado de protección	IP 54
Protección contra sobrecalentamiento	sí; (> 50 °C)

Homologaciones / pruebas

Seguridad fotobiológica	grupo libre; (EN 62471)
MTTF [años]	308

Datos mecánicos

Peso [g]	264,4
Dimensiones [mm]	105 x 81 x 9,8
Materiales	aluminio
Material de la lente	vidrio

Indicaciones / elementos de mando

Indicador	Estado de iluminación	1 x LED, amarillo
	Disponibilidad	1 x LED, verde
	Sobretemperatura / Sobrecontrol	1 x LED, rojo

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica

Cable: 0,30 m, PUR

Conector: 1 x M12; codificación: A; Contactos: dorado




O2D942



Fuente de iluminación externa

BACKLIGHT 50X50 RT/0,3M/US

Conexión



- | | |
|---|------------|
| 1 | L + |
| 3 | L - |
| 4 | Disparador |

Colores de los hilos :

- | | |
|------|--------|
| BK = | negro |
| BN = | marrón |
| BU = | azul |