O2D943

Fuente de iluminación externa

BACKLIGHT 50X50 IR/0,3M/US



Características del producto		
Tipo de luz		luz infrarroja
Campo de aplicación		
Sistema		Contactos dorados
Campo de iluminación	[mm]	50 x 50
Diseño		Iluminación de fondo
Modo de funcionamiento		Luz permanente o funcionamiento por impulsos
Datos eléctricos		
Tolerancia de tensión de alimentación	[%]	-10...10
Tensión de alimentación	[V]	24 DC
Consumo de corriente	[mA]	< 325
Clase de protección		III
Protección contra inversiones de polaridad		sí
Tipo de luz		luz infrarroja
Longitud de onda	[nm]	875
Entradas		
Disparador		5...24 V
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-10...50

O2D943

Fuente de iluminación externa

BACKLIGHT 50X50 IR/0,3M/US

Grado de protección		IP 54
Protección contra sobrecalientamiento		sí; (> 50 °C)
Homologaciones / pruebas		
Seguridad fotobiológica		grupo libre; (EN 62471)
MTTF	[años]	309
Datos mecánicos		
Peso	[g]	264,4
Dimensiones	[mm]	105 x 81 x 9,8
Materiales		aluminio
Material de la lente		vidrio
Indicaciones / elementos de mando		
Indicador	Estado de iluminación	1 x LED, amarillo
	Disponibilidad	1 x LED, verde
	Sobretemperatura / Sobrecontrol	1 x LED, rojo
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.

Conexión eléctrica

Cable: 0,30 m, PUR

Conector: 1 x M12; codificación: A; Contactos: dorado

O2D943

Fuente de iluminación externa

BACKLIGHT 50X50 IR/0,3M/US

Conexión



1	L +
3	L -
4	Disparador
	Colores de los hilos :
BK =	negro
BN =	marrón
BU =	azul