




Fuente de iluminación externa

BACKLIGHT 100X100 RT/0,3M/US



Características del producto		
Tipo de luz		luz roja
Campo de aplicación		
Sistema		Contactos dorados
Campo de iluminación [mm]		100 x 100
Diseño		Iluminación de fondo
Modo de funcionamiento		Luz permanente o funcionamiento por impulsos
Datos eléctricos		
Tolerancia de tensión de alimentación [%]		-10...10
Tensión de alimentación [V]		24 DC
Consumo de corriente [mA]		< 410
Clase de protección		III
Protección contra inversiones de polaridad		sí
Tipo de luz		luz roja



Fuente de iluminación externa

BACKLIGHT 100X100 RT/0,3M/US

Longitud de onda	[nm]	617
------------------	------	-----

Entradas

Disparador	5...24 V
------------	----------

Salidas

Resistente a sobrecargas	sí
--------------------------	----

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-10...50
----------------------	------	----------

Grado de protección	IP 54
---------------------	-------

Protección contra sobrecalentamiento	sí; (> 50 °C)
--------------------------------------	---------------

Homologaciones / pruebas

Seguridad fotobiológica	grupo libre; (EN 62471)
-------------------------	-------------------------

MTTF	[años]	292
------	--------	-----

Datos mecánicos

Peso	[g]	450,1
------	-----	-------

Dimensiones	[mm]	155 x 133 x 9,8
-------------	------	-----------------

Materiales	aluminio
------------	----------

Material de la lente	vidrio
----------------------	--------

Indicaciones / elementos de mando

Indicador	Estado de iluminación	1 x LED, amarillo
	Disponibilidad	1 x LED, verde
	Sobret temperatura / Sobrecontrol	1 x LED, rojo

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica

Cable: 0,3 m, PUR

Conector: 1 x M12; codificación: A; Contactos: dorado






Fuente de iluminación externa

BACKLIGHT 100X100 RT/0,3M/US

Conexión



- | | |
|---|------------|
| 1 | L + |
| 3 | L - |
| 4 | Disparador |

Colores de los hilos :

- | | |
|------|--------|
| BK = | negro |
| BN = | marrón |
| BU = | azul |