OE0009

Sistema réflex

OER-V/OET-V/10M

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Características del producto		
Tipo de luz		luz infrarroja
Carcasa		Tipo con rosca
Campo de aplicación		
Principio de funcionamiento		Sistema réflex
Datos eléctricos		
Conexión a amplificadores de conmutación		sí
Amplificadores de conmutación		Conexión a amplificadores de conmutación OV5012, OV0010
Clase de protección		III
Tipo de luz		luz infrarroja
Longitud de onda	[nm]	950
Salidas		
Protección contra cortocircuitos		no
Resistente a sobrecargas		no
Rango de detección		
Alcance con respecto a reflector	[m]	0,03...0,2; (Reflector «nido de abeja» Ø 80 E20005)
Alcance	[mm]	< 15; (papel blanco 200 x 200 mm)
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	0...70
Grado de protección		IP 67

OE0009

Sistema réflex

OER-V/OET-V/10M

Homologaciones / pruebas		
CEM		EN 60947-5-2
MTTF	[años]	5623
Datos mecánicos		
Peso	[g]	0,2
Carcasa		Tipo con rosca
Dimensiones	[mm]	M8 x 1
Nombre de la rosca		M8 x 1
Materiales		latón niquelado
Accesorios		
Componentes incluidos		tuercas de fijación: 2
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.
Conexión eléctrica		

Cable: 10 m; 2 x 0,14 mm²

Conexión



1 =	emisor
2 =	receptor
	Colores de los hilos :
RD =	rojo
WH =	blanco
screen =	pantalla