OG0030

Barrera fotoeléctrica, emisor

OGS-OOOA/LS-100-AK



1 Botón pulsador sin función

Características del producto		
Tipo de luz		luz infrarroja
Carcasa		Tipo con rosca
Campo de aplicación		
Principio de funcionamiento		Barrera fotoélectrica
Datos eléctricos		
Frecuencia AC	[Hz]	47...63
Tensión de alimentación	[V]	20...250 AC/DC
Consumo de corriente	[mA]	< 5
Clase de protección		II
Tipo de luz		luz infrarroja
Longitud de onda	[nm]	880
Salidas		
Protección contra cortocircuitos		no
Resistente a sobrecargas		no
Rango de detección		
Emisor / receptor		emisor
Alcance	[m]	< 15
Alcance ajustable		no
Diámetro máx. del punto luminoso	[mm]	2000
Dimensiones del punto luminoso en referencia a		con el alcance máximo
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...80
Grado de protección		IP 67
Homologaciones / pruebas		
CEM		EN 60947-5-2
MTTF	[años]	1662

OG0030

Barrera fotoeléctrica, emisor

OGS-OOOA/LS-100-AK

Datos mecánicos		
Peso	[g]	38
Carcasa		Tipo con rosca
Dimensiones	[mm]	M18 x 1 / L = 76
Nombre de la rosca		M18 x 1
Materiales		PBT
Material de la lente		PMMA

Indicaciones / elementos de mando		
Indicador	Disponibilidad	1 x LED, verde

Accesorios	
Componentes incluidos	tuercas de fijación: 2

Notas	
Cantidad por pack	1 unid.

Conexión eléctrica

Conector: 1 x 1/2"; codificación: C

Conexión