




Sistema de reflexión directa con supresión de plano posterior

OHH-HPKG/0,20M/AS

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: O8H202  
Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



| Características del producto                               |      |                              |
|------------------------------------------------------------|------|------------------------------|
| Tipo de luz                                                |      | luz roja                     |
| Carcasa                                                    |      | rectangular                  |
| Campo de aplicación                                        |      |                              |
| Sistema                                                    |      | Supresión de fondo           |
| Principio de funcionamiento                                |      | Sistema de reflexión directa |
| Datos eléctricos                                           |      |                              |
| Tensión de alimentación                                    | [V]  | 10...30 DC                   |
| Consumo de corriente                                       | [mA] | < 20                         |
| Clase de protección                                        |      | III                          |
| Protección contra inversiones de polaridad                 |      | sí                           |
| Tipo de luz                                                |      | luz roja                     |
| Vida útil típ.                                             | [h]  | 75000                        |
| Temperatura de referencia para vida útil                   | [°C] | 25                           |
| Salidas                                                    |      |                              |
| Alimentación                                               |      | PNP                          |
| Función de salida                                          |      | conmutación con luz          |
| Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC | [mA] | 50                           |
| Frecuencia de conmutación DC                               | [Hz] | 800                          |
| Protección contra cortocircuitos                           |      | sí                           |
| Tipo de protección contra cortocircuitos                   |      | pulsada                      |



## Sistema de reflexión directa con supresión de plano posterior

OHH-HPKG/0,20M/AS

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Resistente a sobrecargas | sí |
|--------------------------|----|

### Rango de detección

|                                                |                                                     |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Alcance [mm]                                   | 1...15; (papel blanco 200 x 200 mm 90% de remisión) |
| Alcance ajustable                              | no                                                  |
| Diámetro máx. del punto luminoso [mm]          | 2,5                                                 |
| Dimensiones del punto luminoso en referencia a | con el alcance máximo                               |
| Supresión de fondo disponible                  | sí                                                  |

### Tiempos de reacción

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Tiempo de respuesta [s] | < 0,6 |
|-------------------------|-------|

### Condiciones ambientales

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Temperatura ambiente [°C] | -20...50 |
| Grado de protección       | IP 67    |

### Homologaciones / pruebas

|     |              |
|-----|--------------|
| CEM | EN 60947-5-2 |
|-----|--------------|

### Datos mecánicos

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Peso [g]                 | 15                |
| Carcasa                  | rectangular       |
| Dimensiones [mm]         | 25,1 x 7,6 x 12,5 |
| Materiales               | ABS               |
| Material de la lente     | PMMA              |
| Orientación de la óptica | óptica lateral    |

### Indicaciones / elementos de mando

|           |                       |                            |
|-----------|-----------------------|----------------------------|
| Indicador | Estado de conmutación | 1 x LED, amarillo          |
|           | Detección no segura   | 1 x LED, amarillo parpadea |

### Notas

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Cantidad por pack | 1 unid. |
|-------------------|---------|

### Conexión eléctrica

Cable: 0,2 m, PVC

Conector: 1 x M8; codificación: A





## Sistema de reflexión directa con supresión de plano posterior

OH50-HPKG/0,20M/AS

### Conexión

