




Sistema de reflexión directa

ORT-V

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



receptor situado en la lente superior
emisor situado en la lente inferior

Características del producto

Carcasa rectangular

Campo de aplicación

Principio de funcionamiento Sistema de reflexión directa

Datos eléctricos

Conexión a amplificadores de conmutación sí

Amplificadores de conmutación Conexión a amplificadores de conmutación OV5012, OV0010

Salidas

Protección contra cortocircuitos no

Resistente a sobrecargas no

Rango de detección

Alcance [mm] < 300; (papel blanco 200 x 200 mm)

Condiciones ambientales

Grado de protección IP 67

Datos mecánicos

Carcasa rectangular

Dimensiones [mm] 25 x 10 x 15

Materiales PPO modificado

Accesorios

Componentes incluidos Escuadra de fijación: 1, E20212

OR0016



Sistema de reflexión directa

ORT-V


Notas

Cantidad por pack 1 unid.

Conexión eléctrica

Cable: 2 m; 1 x 0,14 mm²

Conexión



1 = emisor
2 = receptor
Colores de los hilos :
RD = rojo
WH = blanco
screen = pantalla