




Barrera fotoeléctrica, emisor

ORS-V/6M

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



| Características del producto             |                                                         |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Tipo de luz                              | luz infrarroja                                          |
| Carcasa                                  | rectangular                                             |
| Campo de aplicación                      |                                                         |
| Principio de funcionamiento              | Barrera fotoeléctrica                                   |
| Datos eléctricos                         |                                                         |
| Conexión a amplificadores de conmutación | sí                                                      |
| Amplificadores de conmutación            | Conexión a amplificadores de conmutación OV5012, OV0010 |
| Tipo de luz                              | luz infrarroja                                          |
| Longitud de onda [nm]                    | 950                                                     |
| Salidas                                  |                                                         |
| Protección contra cortocircuitos         | no                                                      |
| Resistente a sobrecargas                 | no                                                      |
| Rango de detección                       |                                                         |
| Emisor / receptor                        | emisor                                                  |
| Alcance [m]                              | < 2                                                     |
| Condiciones ambientales                  |                                                         |
| Temperatura ambiente [°C]                | -20...80                                                |
| Grado de protección                      | IP 67                                                   |
| Homologaciones / pruebas                 |                                                         |
| CEM                                      | EN 60947-5-2                                            |


# OR0018



## Barrera fotoeléctrica, emisor

ORS-V/6M

| Datos mecánicos          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Carcasa                  | rectangular                     |
| Dimensiones [mm]         | 25 x 10 x 15                    |
| Materiales               | PPO modificado                  |
| Accesorios               |                                 |
| Componentes incluidos    | Escuadra de fijación: 1, E20212 |
| Notas                    |                                 |
| Cantidad por pack        | 1 unid.                         |
| Conexión eléctrica       |                                 |
| Cable: 6 m; 1 x 0,14 mm² |                                 |
| Conexión                 |                                 |



RD =  
screen =

Colores de los hilos :  
rojo  
pantalla