# OW5025

## Sensor de temperatura por infrarrojos

**OWI-BPKG/10m**

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo




| | | |
|---|---|---|
| **Características del producto** | | |
| Carcasa | | Tipo con rosca |
| **Datos eléctricos** | | |
| Tensión de alimentación | [V] | 10...36 DC |
| Consumo de corriente | [mA] | 20;  ((24 V)) |
| Clase de protección | | II |
| Protección contra inversiones de polaridad | | sí |
| **Salidas** | | |
| Alimentación | | PNP |
| Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC | [V] | 2,5 |
| Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC | [mA] | 150 |
| Protección contra cortocircuitos | | sí |
| Tipo de protección contra cortocircuitos | | pulsada |
| Resistente a sobrecargas | | sí |
| **Rango de detección** | | |
| Alcance ajustable | | sí |
| Rango de la longitud de onda | [µm] | 6...14 |
| **Tiempos de reacción** | | |
| Tiempo de respuesta | [s] | < 500 |
| **Condiciones ambientales** | | |
| Temperatura ambiente | [°C] | -20...60 |
| Grado de protección | | IP 65 |

# OW5025

## Sensor de temperatura por infrarrojos

**OWI-BPKG/10m**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Homologaciones / pruebas** | | | |
| CEM | | EN 60947-5-2 | |
| | | EN 55011 | clase B |
| **Datos mecánicos** | | | |
| Carcasa | | Tipo con rosca | |
| Dimensiones | [mm] | M30 x 1,5 / L = 113 | |
| Nombre de la rosca | | M30 x 1,5 | |
| Materiales | | Carcasa: latón revestido de bronce blanco | |
| Material de la lente | | plástico | |
| **Indicaciones / elementos de mando** | | | |
| Indicador | | Estado de conmutación | 2 x LED, amarillo |
| | | Disponibilidad | 1 x LED, verde |
| **Accesorios** | | | |
| Componentes incluidos | | tuercas de fijación: 2 | |
| | | destornillador | |
| **Notas** | | | |
| Cantidad por pack | | 1 unid. | |
| **Conexión eléctrica** | | | |

Cable: 10 m, PVC; 4 x 0,34 mm²

Conexión




| | |
|---|---|
| | Colores de los hilos : |
| BK = | negro |
| BN = | marrón |
| BU = | azul |
| WH = | blanco |