SN0117

Unidad de evaluación para sensores de caudal

VS0200/200VAC

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: SN0150

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



1 Fijación sobre carril DIN

CE

Campo de aplicación		
Aplicación		Supervisión de caudal
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 200 AC
Potencia absorbida máx.	[VA]	3
Retardo a la disponibilidad	[s]	30
Número de canales		1
Salidas		
Alimentación		relé
Poder de corte		4 A, 250 V AC
Función de conmutación para supervisión de caudal		en circulación el relé está en conexión
Software / programación		
Ajuste del punto de conmutación		potenciómetro
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	0...60
Grado de protección		IP 40
Grado de protección de los bornes		IP 20
Datos mecánicos		
Carcasa		Montaje en guía

SN0117

Unidad de evaluación para sensores de caudal

VS0200/200VAC

Dimensiones [mm]		75 x 55 x 110
Materiales		plástico
Indicaciones / elementos de mando		
Indicador	Función	11 x LED
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.
Conexión eléctrica		

Bornes de conexión: 16 x ...2,5 mm²

Conexión



1:	Relais Supervisión de caudal
	Colores de los hilos :
BN =	marrón
BU =	azul
BK =	negro
WH =	blanco
GY =	gris