ST0543

Detector de circulación de fluidos

SCN12ADBAKOW/LS

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Características del producto		
Número de entradas y salidas		Número de salidas digitales: 1
Conexión de proceso		1/2" NPT
Campo de aplicación		
Aplicación		Alta presión
Fluidos		Fluidos líquidos
Temperatura del fluido	[°C]	-25...80
Resistencia a la presión	[bar]	300
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	70...140 AC
Consumo de corriente	[mA]	< 40
Retardo a la disponibilidad	[s]	< 20
Entradas/salidas		
Número de entradas y salidas		Número de salidas digitales: 1
Salidas		
Número total de salidas		1
Señal de salida		señal de conmutación
Alimentación		relé
Número de salidas digitales		1
Función de salida		normalmente abierto
Protección contra cortocircuitos		no

ST0543

Detector de circulación de fluidos

SCN12ADBAKOW/LS

Rango de configuración / medición			
Rango de configuración	[cm/s]	3...300	
Sensibilidad máxima	[cm/s]	3...60	
Precisión / diferencias			
Gradiente de temperatura	[K/min]	15	
Tiempos de reacción			
Tiempo de respuesta	[s]	1...10	
Software / programación			
Ajuste del punto de conmutación		potenciómetro	
Condiciones ambientales			
Temperatura ambiente	[°C]	-20...80	
Grado de protección		IP 67	
Datos mecánicos			
Materiales		PBT-GF20	
Materiales en contacto con el fluido		inox (1.4571 / 316Ti)	
Conexión de proceso		1/2" NPT	
Indicaciones / elementos de mando			
Indicador		Función	11 x LED
Notas			
Cantidad por pack		1 unid.	

Conexión eléctrica

Conector: 1 x 7/8"; codificación: A

Conexión