


UC0199



Adaptador para tubo LB

CONDUIT ADPTR, DUAL M12, 3/4"



Campo de aplicación

Sistema

Contactos dorados

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]

< 300 AC/DC

Corriente máxima por módulo / punto de conexión [A]

4

Corriente máxima total [A]

4

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]

-40...70

Datos mecánicos

Peso [g]

272,155

Materiales

Carcasa: PBT-GF20; Junta de estanqueidad: NBR

Número de puntos de conexión en el repartidor central

2

Notas

Cantidad por pack

1 unid.

UC0199




Adaptador para tubo LB

CONDUIT ADPTR, DUAL M12, 3/4"

Conexión eléctrica - Toma

Conector: 2 x M12; codificación: A; Contactos: dorado



Conexión

