



Licencia básica del servidor VSE OPC UA

VSE OPC UA SERVER LIC



Campo de aplicación

Aplicación	software del servidor OPC UA para la electrónica de diagnóstico de ifm tipo VSE
Administración de equipos	Sencilla detección de equipos a través de la búsqueda en la red o la dirección IP
Administración de usuarios	asignación de roles y derechos de usuario
	Creación de grupos de usuarios
Administración de licencias	añadir y administrar licencias del servidor VSE OPC UA
	Posibilidad de ampliación continua de la licencia

Software / programación

Idioma	alemán; inglés
Soporte de datos	Descarga
Tipo de licencia	licencia individual
Clase de licencia	Versión completa



Licencia básica del servidor VSE OPC UA

VSE OPC UA SERVER LIC

Requisitos del sistema	
Tipo CPU (o mejor)	X64 o X86
Ciclo CPU mín.	2,3 GHz
Cantidad mín. de núcleos CPU	4
RAM mín.	8 GB
Resolución gráfica mín.	1920 x 1080
Interfaz de equipos requerida	USB; LAN Adapter - RJ45
Tarjeta de red	Ethernet 1 Gbit
Protocolo de red	Ethernet TCP/IP
Sistema operativo	Linux (basado en Debian) Docker y Docker Compose; Microsoft Windows 11 64 bits; Microsoft Windows 10 64 Bit; Microsoft Windows Server 2019; Microsoft Windows Server 2016; .NET Framework 4.7.2 o más reciente; (solo versiones dentro del período de asistencia de Microsoft)
Navegador web	Google Chrome; Mozilla Firefox; (versiones admitidas: ver notas de la versión actual)
Software requerido adicionalmente	VOD001
	licencia del servidor OPC UA para equipos VSE
Application	
Espacio en disco mín.	1 GB
Log files	
Espacio en disco mín.	5 GB
Non process data	
Espacio en disco mín.	5 GB
Process data	
Espacio en disco mín.	64 GB
Datos mecánicos	
Peso	[g] 0,001
Notas	
Notas	Nota : este producto incluye software según el "OPC Redistributables Agreement of Use" de la Fundación OPC en la versión vigente en el momento del pedido