




Prolongador

VSTGX080MSS0005K08STGP080-S



Campo de aplicación

|            |                                                        |
|------------|--------------------------------------------------------|
| Versión    | cable Ethernet, codificación X                         |
| Aplicación | Cable cruzado de interconexión; Cable de interconexión |

Condiciones ambientales

|                                    |      |                      |
|------------------------------------|------|----------------------|
| Temperatura ambiente               | [°C] | -25...90             |
| Nota sobre la temperatura ambiente |      | -25...70 (RJ45)      |
| Grado de protección                |      | IP 67; (RJ45: IP 20) |

Datos mecánicos

|                                |     |                                      |
|--------------------------------|-----|--------------------------------------|
| Peso                           | [g] | 260                                  |
| Materiales                     |     | PUR / TPU                            |
| Material del cuerpo            |     | TPU / PA                             |
| Material de la tuerca de unión |     | Zinc conformado a presión, niquelado |

Notas

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Cantidad por pack | 1 unid. |
|-------------------|---------|

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12, recto; codificación: X; cuerpo: TPU; bloqueo: Zinc conformado a presión, niquelado; Par de apriete: 0,4 Nm



# ZH4114




## Prolongador

VSTGX080MSS0005K08STGP080-S

### Conexión eléctrica

Cable: 5 m, PVC, azul, Ø 6,4 mm; 4 x 2x0,14 mm<sup>2</sup>

### Conexión



### Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x RJ45, recto; cuerpo: PA

