


Cable de conexión con conector macho

ASTGH120MSS0003K12



Campo de aplicación

Sistema

Contactos dorados; cable apantallado

Datos eléctricos

Tensión de alimentación	[V]	< 30 AC/DC
Clase de protección		II
Corriente máxima total	[A]	1,5

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-30...80
Temperatura ambiente (movible)	[°C]	-5...80
Grado de protección		IP 67

Datos mecánicos

Peso	[g]	150,8
Dimensiones	[mm]	14,5 x 14,5 x 48,5
Materiales		TPU
Material del cuerpo		TPU
Material de la tuerca de unión		zinc, niquelado

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

ZH4117



Cable de conexión con conector macho


ASTGH120MSS0003K12

Conexión eléctrica

Cable: 3 m, PUR, negro, Ø 6,5 mm, apantallado; 12 x 0,14 mm² (18 x Ø 0,1 mm)

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12, recto; cuerpo: TPU; bloqueo: zinc, niquelado; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,4 Nm



Conexión