


ZH4118



Cable de conexión con conector macho

ASTGH120MSS0005K12



Campo de aplicación

Sistema	Contactos dorados; cable apantallado
---------	--------------------------------------

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	< 30 AC/DC
Clase de protección	II
Corriente máxima total [A]	1,5

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-30...80
Temperatura ambiente (movible) [°C]	-5...80
Grado de protección	IP 67

Datos mecánicos

Peso [g]	551
Dimensiones [mm]	14,5 x 14,5 x 48,5
Materiales	TPU
Material del cuerpo	TPU
Material de la tuerca de unión	zinc, niquelado

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

ZH4118



Cable de conexión con conector macho


ASTGH120MSS0005K12

Conexión eléctrica

Cable: 5 m, PUR, negro, Ø 6,5 mm, apantallado; 12 x 0,14 mm² (18 x Ø 0,1 mm)

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12, recto; cuerpo: TPU; bloqueo: zinc, niquelado; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,4 Nm



Conexión