


AS-Interface module ClassicLine

ClassicLine 4DI T M12 ATEX

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: AC505A + E7000A

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



- 1 Tag label houder
2 fixering infrarood adapter



Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	26,5...31,6 DC
Max. stroomopname uit AS-i [mA]	240

In- / uitgangen

Aantal in- en uitgangen	Aantal digitale ingangen: 4
-------------------------	-----------------------------

Ingangen

Aantal digitale ingangen	4
Ingangsverdeling digitale ingangen	PNP
Sensor voedingsspanning van de ingangen	AS-i
Industriële voedingen [V]	20...30
Max. stroombelastbaarheid ingangen gezamenlijk [mA]	200
Ingangsstroom high [mA]	6...10
Ingangsstroom low [mA]	0...2
Schakelniveau High [V]	> 11
Kortsluitbestendige digitale ingangen	ja



AS-Interface module ClassicLine

ClassicLine 4DI T M12 ATEX

Uitgangen				
Elektrische uitvoering	AS-i			
Omgevingsvariabelen				
Omgevingstemperatuur	[°C]	0...40		
Beschermklasse		IP 67		
Toelatingen / testen				
ATEX-apparaatkenmerk		II 3G EEx nA II T6 X		
		II 3D T60 °C IP 67 X		
EMC	EN 50295			
AS-i parameters				
AS-i versie		2.1		
AS-i adressering		IR-adressering mogelijk		
Uitgebreide adresseermodus		nee		
AS-i profiel		S-0.0.E		
AS-i I/O configuratie	[hex]	0		
AS-i ID-code	[hex]	0.E		
AS-i certificaat aangevraagd		ja		
Bezetting van de databits	databit	D0	D1	D2
	bus	I-1	I-2	I-3
	pin	2+4	2+4	2+4
Mechanische eigenschappen				
Wijze van montage	AS-i communicatiepoort voor FC-onderdelen			
Materialen	PBT			
Aanwijzen / bedienelementen				
Weergave	in bedrijf	LED, groen		
	fouten	LED, rood		
	functie	LED, geel		
Toebehoren				
Leveringsomvang	Module ondervoet, AC5000			
Opmerkingen				
Opmerkingen	Geen van de volgende aansluitingen mogen met een extern potentiaal worden verbonden:			
	I-, I+, I1, I2, I3, I4			
	De aansluitingen zijn galvanisch verbonden met de AS-i kabel.			
	Gebruik M12-connectoren met 6 kant moeren, aandraaimoment 0,8 Nm			
Verpakkingseenheid	1 stuk			




AS-Interface module ClassicLine

ClassicLine 4DI T M12 ATEX

Elektrische aansluiting

Connector: M12; codering: A



1	Ingangen
2+4	Sensorvoeding L+
3	data-ingang intern gebrugd
3	Sensorvoeding L-