


AS-Interface PLC

CONTR 2MSTR 1RS232C

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: AC1334

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



1 seriële interface RS232C



Toepassingsgebied

Applicatie	mini-controller voor signaalverwerking
------------	--

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	22...30 DC; (24 DC ; volgens PELV)
Isolatiewaarde	[V]	500
Max. stroomopname uit AS-i	[mA]	80
Max. opgenomen vermogen	[VA]	10
Potentiaalscheiding		ja

Uitgangen

Elektrische uitvoering	AS-i
------------------------	------

Interfaces

Communicatie interface	RS232
------------------------	-------

RS232

Aantal RS232-interfaces	1
Transmissiesnelheid	4800...62400 Baud
Stekkertype	SUB-D
Toepassingstype	Programmering

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	0...60
----------------------	------	--------



AS-Interface PLC

CONTR 2MSTR 1RS232C

Opslagtemperatuur	[°C]	-20...70
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid	[%]	95
Beschermklasse		IP 20

Toelatingen / testen

Schok-/vibratiebelasting		< 15 g (11ms) / < 55 Hz (0.5mm)
--------------------------	--	---------------------------------

AS-i parameters

AS-i master profiel		M1
AS-i certificaat		22502

Mechanische eigenschappen

Behuizing		behuizing voor DIN rail
Materialen		aluminium

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	functiecontrole	2 x LED, rood
		2 x LED, groen
		2 x LED, geel

Opmerkingen

Verpakkingseenheid		1 stuk
--------------------	--	--------

Elektrische aansluiting

schroefklemmen: 7 x

Aansluiting

7	AS-i 2+
6	AS-i 2-
5	+ 24 V
4	0 V
3	AS-i 1+
2	AS-i 1-
1	PE