

AS-Interface PROFIBUS-DP Gateway met PLC

Contr 1MSTR 1RS232C 1DP


Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: AC1027

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!

Vervangend apparaat voor Krones-systemen is direct via de firma Krones te verkrijgen.

Dit apparaat is niet direct compatibel.



- 1 seriële interface RS232C
2 PROFIBUS DP-interface



Toepassingsgebied

Applicatie

Toepasbaar als mini-controller en gateway

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	22...30 DC; (24 DC ; volgens PELV)
Isolatiewaarde [V]	500
Max. stroomopname uit AS-i [mA]	80
Max. opgenomen vermogen [VA]	10
Potentiaalscheiding	ja

Uitgangen

Elektrische uitvoering	AS-i
------------------------	------

Interfaces

Communicatie interface	RS232
------------------------	-------

RS232

Aantal RS232-interfaces	1
Transmissiesnelheid	4800...62400 Baud
Stekkertype	SUB-D



AS-Interface PROFIBUS-DP Gateway met PLC

Contr 1MSTR 1RS232C 1DP

Toepassingstype		Programmering	
Omgevingsvariabelen			
Omgevingstemperatuur		[°C]	0...60
Opslagtemperatuur		[°C]	-20...70
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid		[%]	95
Beschermklasse			IP 20
AS-i parameters			
AS-i master profiel			M1
AS-i certificaat			22501
Mechanische eigenschappen			
Behuizing		behuizing voor DIN rail	
Materialen		aluminium	
Aanwijzen / bedienelementen			
Weergave		functiecontrole	2 x LED, rood
			2 x LED, groen
			2 x LED, geel
Opmerkingen			
Opmerkingen		Vervangend apparaat voor Krones-systemen is direct via de firma Krones te verkrijgen. Dit apparaat is niet direct compatibel.	
N.B.		Vervangend apparaat voor Krones-systemen is direct via de firma Krones te verkrijgen.; Dit apparaat is niet direct compatibel.	
Verpakkingseenheid		1 stuk	
Elektrische aansluiting			
schroefklemmen: 5 x			
Aansluiting			
5 4 3 2 1 + 24 V 0 V AS-i 1+ AS-i 1– PE			