

AS-Interface PROFIBUS-DP Gateway met PLC

Contr 2MSTR 1RS232C 1DP


Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: AC1028

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!

Vervangend apparaat voor Krones-systemen is direct via de firma Krones te verkrijgen.

Dit apparaat is niet direct compatibel.



- 1 seriële interface RS232C
2 PROFIBUS DP-interface



Toepassingsgebied

Applicatie

Toepasbaar als mini-controller en gateway

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	22...30 DC; (24 DC ; volgens PELV)
Isolatiewaarde [V]	500
Max. stroomopname uit AS-i [mA]	80
Max. opgenomen vermogen [VA]	10
Potentiaalscheiding	ja

Uitgangen

Elektrische uitvoering	AS-i
------------------------	------

Interfaces

Communicatie interface	RS232
------------------------	-------

RS232

Aantal RS232-interfaces	1
Transmissiesnelheid	4800...62400 Baud
Stekkertype	SUB-D



AS-Interface PROFIBUS-DP Gateway met PLC

Contr 2MSTR 1RS232C 1DP

Toepassingstype		Programmering	
Omgevingsvariabelen			
Omgevingstemperatuur	[°C]	0...60	
Opslagtemperatuur	[°C]	-20...70	
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid	[%]	95	
Beschermklasse		IP 20	
AS-i parameters			
AS-i master profiel		M1	
AS-i certificaat		22501	
Mechanische eigenschappen			
Behuizing		behuizing voor DIN rail	
Materialen		aluminium	
Aanwijzen / bedienelementen			
Weergave	in bedrijf	2 x LED, rood	
		2 x LED, groen	
		2 x LED, geel	
Opmerkingen			
Opmerkingen	Vervangend apparaat voor Krones-systemen is direct via de firma Krones te verkrijgen. Dit apparaat is niet direct compatibel.		
N.B.	Vervangend apparaat voor Krones-systemen is direct via de firma Krones te verkrijgen.; Dit apparaat is niet direct compatibel.		
Verpakkingseenheid	1 stuk		
Elektrische aansluiting			
schroefklemmen: 7 x			
Aansluiting			

7	AS-i 2+
6	AS-i 2-
5	+ 24 V
4	0 V
3	AS-i 1+
2	AS-i 1-
1	PE