


AS-Interface PLC

Contr 1MSTR 1RS485

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



1 seriële interface RS485



Toepassingsgebied

Applicatie	mini-controller voor signaalverwerking
------------	--

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	22...30 DC; (24 DC ; volgens PELV)
Isolatiewaarde	[V]	500
Max. stroomopname uit AS-i	[mA]	80
Max. opgenomen vermogen	[VA]	10
Potentiaalscheiding		ja

Uitgangen

Elektrische uitvoering	AS-i
------------------------	------

Interfaces

RS232

Transmissiesnelheid	4800...62400 Baud
Stekkertype	SUB-D

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	0...60
Opslagtemperatuur	[°C]	-20...70
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid	[%]	95
Beschermklasse		IP 20

Toelatingen / testen

Schok-/vibratiebelasting	< 15 g (11ms) / < 55 Hz (0.5mm)
--------------------------	---------------------------------



AS-Interface PLC

Contr 1MSTR 1RS485

AS-i parameters		
AS-i master profiel	M1	
AS-i certificaat	22503	
Mechanische eigenschappen		
Behuizing	behuizing voor DIN rail	
Materialen	aluminium	
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	functiecontrole	2 x LED, rood
		2 x LED, groen
		2 x LED, geel
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid	1 stuk	
Elektrische aansluiting		
schroefklemmen: 5 x		
Aansluiting		

5	+ 24 V
4	0 V
3	AS-i 1+
2	AS-i 1–
1	PE