


AS-Interface PLC

Contr 2MSTR 1RS232C 1RS485

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



- 1 Programmeerpoort RS232C
2 Datenschnittstelle RS485



Toepassingsgebied

Applicatie mini-controller voor signaalverwerking

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	22...30 DC; (24 DC ; volgens PELV)
Isolatiewaarde [V]	500
Max. stroomopname uit AS-i [mA]	80
Potentiaalscheiding	ja

Uitgangen

Elektrische uitvoering AS-i

Interfaces

Communicatie interface RS232

RS232

Aantal RS232-interfaces	1
Transmissiesnelheid	4800...62400 Baud
Stekkertype	SUB-D
Toepassingstype	Programming

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	0...60
Opslagtemperatuur [°C]	-20...70
Beschermklasse	IP 20



AS-Interface PLC

Contr 2MSTR 1RS232C 1RS485

Toelatingen / testen		
Schok-/vibratiebelasting	< 15 g (11ms) / < 55 Hz (0.5mm)	
AS-i parameters		
AS-i master profiel	M1	
AS-i certificaat	22505	
Mechanische eigenschappen		
Behuizing	behuizing voor DIN rail	
Materialen	aluminium	
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	functiecontrole	2 x LED, rood
		2 x LED, groen
		2 x LED, geel
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid	1 stuk	
Elektrische aansluiting		
schroefklemmen: 7 x		
Aansluiting		

7	AS-i 2+
6	AS-i 2-
5	+ 24 V
4	0 V
3	AS-i 1+
2	AS-i 1-
1	PE