

AC1014




AS-Interface DeviceNet Gateway met PLC

Contr 2MSTR 1RS232C 1DN

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: AC1324

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



- 1 Programmeerpoort RS232C
- 2 DeviceNet-interface



Toepassingsgebied

Applicatie

Toepasbaar als mini-controller en gateway

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	22...30 DC; (24 DC ; volgens PELV)
Isolatiewaarde	[V]	500
Max. stroomopname uit AS-i	[mA]	80
Max. opgenomen vermogen	[VA]	10
Potentiaalscheiding		ja

Uitgangen

Elektrische uitvoering	AS-i
------------------------	------

Interfaces

Communicatie interface	RS232
------------------------	-------

RS232

Aantal RS232-interfaces	1
Transmissiesnelheid	4800...62400 Baud
Stekkertype	SUB-D
Toepassingstype	Programming



AS-Interface DeviceNet Gateway met PLC

Contr 2MSTR 1RS232C 1DN

Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	0...60
Opslagtemperatuur	[°C]	-20...70
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid	[%]	95
Beschermklasse		IP 20
AS-i parameters		
AS-i master profiel		M1
AS-i certificaat		22504
Mechanische eigenschappen		
Behuizing		behuizing voor DIN rail
Materialen		aluminium
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	functiecontrole	2 x LED, rood
		2 x LED, groen
		2 x LED, geel
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk
Elektrische aansluiting		
schroefklemmen: 7 x		
Aansluiting		

7	AS-i 2+
6	AS-i 2-
5	+ 24 V
4	0 V
3	AS-i 1+
2	AS-i 1-
1	PE