

AC1015




AS-Interface repeater

Repeater 6GK1 210-0SA00 IP67

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: AC2215

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Toepassingsgebied

Applicatie: Verlenging van het AS-i netwerk van 100 m

Elektrische eigenschappen

Stroomopname [mA]: 2

Uitgangen

Elektrische uitvoering: AS-i

Galvanisch ontkoppeld: ja

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]: 0...60

Beschermklasse: IP 67

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave: in bedrijf 2 x LED, groen

Opmerkingen

Opmerkingen: AS-i ekstender optager ingen slaveadresse.
Het totaal aantal van slaves per masterstreng blijft onveranderd.
Geen parametring nodig.

Verpakkingseenheid: 1 stuk




AS-Interface repeater

Repeater 6GK1 210-0SA00 IP67

Elektrische aansluiting

Connector: M12; codering: A



Aansluiting