


AC1057



AS-Interface gateway

Master S7-300 CP343-2 6GK7 343

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Toepassingsgebied

Applicatie

aansluiting naar middelgrote besturingssystemen

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]

5 DC; (via de moederbord bus)

Stroomopname [mA]

200; (via de moederbord bus)

Max. stroomopname uit AS-i [mA]

40

Aantal AS-i masters

1

Interfaces

Communicatie interface

S7-300

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]

0...60

Beschermklasse

IP 20

AS-i parameters

AS-i versie

2.1

AS-i master profiel

M1

AC1057



AS-Interface gateway

Master S7-300 CP343-2 6GK7 343

Mechanische eigenschappen	
Materialen	PBT
Toebehoren	
Toebehoren (optioneel)	Stekker voorzijde:, E70126
	handboek:, Duits, AC1056
	handboek:, Engels, AC1059
Opmerkingen	
Opmerkingen	Toegang tot de AS-i periferie is hetzelfde als die voor de standaard periferie
	Bestaande programma's zijn normaal toe te passen.
Verpakkingseenheid	1 stuk