


AS-Interface diagnosemodule

AS-i Tuner IP67



- 1 Tune-Taste
2 draaischakelaar
3 AS-i verdelerbus M12



Toepassingsgebied

Applicatie	Diagnosetool voor AS-i
------------	------------------------

Elektrische eigenschappen

Nominale spanning DC [V]	26,5...31,6
Max. stroomopname uit AS-i [mA]	60
Ompoolbeveiligd	ja
Onderspanningsbewaking	ja

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	0...55
Beschermklasse	IP 67

Toelatingen / testen

MTTF [jaren]	140
--------------	-----


Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	199,2
Materialen	PBT



AS-Interface diagnosemodule

AS-i Tuner IP67

Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	in bedrijf	LED, groen
	waarschuwing	LED, geel
	fouten	LED, rood
Toebehoren		
Toebehoren (optioneel)	Module ondervoet:, AC5000	
Opmerkingen		
Opmerkingen	geen adressering noodzakelijk	
	Stroombelastbaarheid van de AS-i verdeler max. 1 A	
Verpakkingseenheid	1 stuk	
Elektrische aansluiting		
contact pinnen voor ondervoet module, FK:		
Connector: M12; codering: A		
		
1	AS-i verdelerbus M12	
2	AS-i +	
3	AS-i -	