


Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



- 1 adresseerstekker
2 LED

**Elektrische eigenschappen**

Voedingsspanning	[V]	19,5...31,6 DC
Max. stroomopname uit AS-i	[mA]	100
Ompoolbeveiligd		ja

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	0...60
Beschermklasse		IP 30

Toelatingen / testen

EMC	IEC 62026-2	
-----	-------------	--

AS-i parameters

AS-i versie		3.0
Uitgebreide adresseermodus		ja
AS-i profiel		S-B.A.5
AS-i I/O configuratie	[hex]	B
AS-i ID-code	[hex]	A.5

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	98,5
Wijze van montage		DIN-rail montage
Afmetingen	[mm]	83 x 22 x 45
Materialen		PBT

AC1155



AS-i / RS485 Gateway

AS-i / RS-485 Gateway

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	in bedrijf	LED, groen
	kortsluiting	LED, rood

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting

A+	AS-i +
A-	AS-i -
B	(CTS)
A	(RTS)
GND	
GND	niet in gebruik
TxD	niet in gebruik
RxD	niet in gebruik