AC1208

AS-Interface stroomvoorziening

PowerSupply 230VAC 8A

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: AC1258

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Elektrische eigenschappen		
Nominale spanning AC	[V]	110 / 230; (omschakelbaar)
Nominale frequentie AC	[Hz]	47...63
Bereik ingangsspanning AC	[V]	88...132 / 184...264
Uitgangsspanning DC	[V]	29,5...31,6
Max. opstarttijd	[ms]	30
Max. uitgangsstroom bij min. uitgangsspanning	[A]	8
Aantal uitgangsstroomkringen		1
Max. rimpel	[mV]	50
Externe afzekering		> 10 A
Zekering	[A]	8; (niet toegankelijk)
Derating	[W/K]	1 (60...70 °C)
Geïntegreerde data-ontkoppeling		ja
Uitgangen		
Kortsluitbeveiliging		ja
Beschermd tegen overbelasting		ja
Parallelschakeling van de uitgangen mogelijk		nee

AC1208

AS-Interface stroomvoorziening

PowerSupply 230VAC 8A

Serieschakeling van de uitgangen mogelijk		nee	
Omgevingsvariabelen			
Omgevingstemperatuur	[°C]	10...60	
Beschermklasse		IP 20	
Toelatingen / testen			
EMC		EN 60950/A2 1993	
		EN 50081-1	
		EN 61000-6-2	
Mechanische eigenschappen			
Materialen		aluminium	
Aanwijzen / bedienelementen			
Weergave		functie	LED, groen
Opmerkingen			
Verpakkingseenheid		1 stuk	
Elektrische aansluiting			

Aansluitklemmen: ...2.5 mm²

Aansluiting