

AC1305




AS-Interface PROFIBUS-DP Gateway

ControllerE 1Mstr DP RS232

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: AC1365

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



1 Display



Toepassingsgebied

Applicatie	decentrale besturing; Profibus-DP Gateway
------------	---

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	24 DC; ("supply class 2" volgens cULus)
Isolatiewaarde	[V]	500
Stroomopname	[mA]	< 500
Max. stroomopname uit AS-i	[mA]	10
Max. opgenomen vermogen	[VA]	10
Aantal AS-i masters		1
Potentiaalscheiding		ja

Interfaces

Communicatie interface	RS232; PROFIBUS
------------------------	-----------------



AS-Interface PROFIBUS-DP Gateway

ControllerE 1Mstr DP RS232

PROFIBUS		
Transmissiestandaard	EN 50170	
Transmissiesnelheid	12 MBaud	
Protocol	Profibus DP	
Toepassingstype	gegevensoverdracht	
Opmerking over de interface	diagnose functie	
RS232		
Aantal RS232-interfaces	1	
Transmissiesnelheid	9600...115200 Baud	
Stekkertype	RJ11	
Toepassingstype	Programmering	
Opmerking over de interface	galvanisch gescheiden	
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	0...60
Opslagtemperatuur	[°C]	-20...70
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid	[%]	95
Beschermklasse	IP 20	
AS-i parameters		
AS-i versie	2.1	
AS-i master profiel	M3	
AS-i certificaat	61103	
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	544,4
Behuizing	behuizing voor DIN rail	
Materialen	aluminium; plaatstaal verzinkt	
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	functie	2 x LED, rood
		2 x LED, groen
		2 x LED, geel
		grafisch LCD-display
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid	1 stuk	



AS-Interface PROFIBUS-DP Gateway

ControllerE 1Mstr DP RS232

Elektrische aansluiting

Aansluiting

