




AS-Interface PROFIBUS-DP Gateway

ControllerE 2Mstr DP RS232

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: AC1366
Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Toepassingsgebied	
Applicatie	decentrale besturing; Profibus-DP Gateway
Elektrische eigenschappen	
Voedingsspanning [V]	24 DC; ("supply class 2" volgens cULus)
Isolatiewaarde [V]	500
Stroomopname [mA]	< 500
Max. stroomopname uit AS-i [mA]	10
Max. opgenomen vermogen [VA]	10
Aantal AS-i masters	2
Potentiaalscheiding	ja
Interfaces	
Communicatie interface	RS232; PROFIBUS



AS-Interface PROFIBUS-DP Gateway

ControllerE 2Mstr DP RS232

PROFIBUS		
Transmissiestandaard		EN 50170
Transmissiesnelheid		12 MBaud
Protocol		Profibus DP
Toepassingstype		gegevensoverdracht
Opmerking over de interface		diagnose functie
RS232		
Aantal RS232-interfaces		1
Transmissiesnelheid		9600...115200 Baud
Stekkertype		RJ11
Toepassingstype		Programmering
Opmerking over de interface		galvanisch gescheiden
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	0...60
Opslagtemperatuur	[°C]	-20...70
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid	[%]	95
Beschermklasse		IP 20
AS-i parameters		
AS-i versie		2.1
AS-i master profiel		M3
AS-i certificaat		61104
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	557
Behuizing		behuizing voor DIN rail
Materialen		aluminium; plaatstaal verzinkt
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	functie	3 x LED, rood
		3 x LED, groen
		3 x LED, geel
		grafisch LCD-display
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk



AS-Interface PROFIBUS-DP Gateway

ControllerE 2Mstr DP RS232

Elektrische aansluiting

Aansluiting

