


AS-Interface CanOpen Gateway met PLC

ControllerE 2Mstr CO RS232

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: AC1332

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



- 1 Display
2 drukknop
3 CANopen interface



Toepassingsgebied

Applicatie

decentrale besturing; CANopen-Gateway

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	24 DC
Stroomopname	[mA]	< 500
Max. stroomopname uit AS-i	[mA]	10
Max. opgenomen vermogen	[VA]	10

Interfaces

Communicatie interface	RS232; CAN
------------------------	------------

CAN

Protocol	CANopen
----------	---------

RS232

Transmissiesnelheid	9600...115200 Baud
---------------------	--------------------



AS-Interface CanOpen Gateway met PLC

ControllerE 2Mstr CO RS232

Stekkertype	RJ11	
Opmerking over de interface	galvanisch gescheiden	
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	0...60
Opslagtemperatuur	[°C]	-20...70
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid	[%]	95
Beschermklasse	IP 20	
AS-i parameters		
AS-i versie	2.1	
AS-i master profiel	M3	
Mechanische eigenschappen		
Behuizing	behuizing voor DIN rail	
Materialen	aluminium; plaatstaal verzinkt	
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	functie	4 x LED, rood
		3 x LED, groen
		3 x LED, geel
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid	1 stuk	
Elektrische aansluiting		
Aansluiting		

