




AS-Interface PROFIBUS-DP Gateway

ASI DP GATEWAY 1 MASTER

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



| Toepassingsgebied           |                                                        |                                         |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Applicatie                  | te gebruiken als PROFIBUS DP gateway met 1 AS-i Master |                                         |
| Elektrische eigenschappen   |                                                        |                                         |
| Voedingsspanning            | [V]                                                    | 24 DC; ("supply class 2" volgens cULus) |
| Isolatiewaarde              | [V]                                                    | 500                                     |
| Stroomopname                | [mA]                                                   | < 400                                   |
| Max. stroomopname uit AS-i  | [mA]                                                   | 10                                      |
| Max. opgenomen vermogen     | [VA]                                                   | 10                                      |
| Aantal AS-i masters         |                                                        | 1                                       |
| Potentiaalscheiding         |                                                        | ja                                      |
| Interfaces                  |                                                        |                                         |
| Communicatie interface      | PROFIBUS                                               |                                         |
| PROFIBUS                    |                                                        |                                         |
| Transmissiestandaard        |                                                        | EN 50170                                |
| Transmissiesnelheid         |                                                        | 12 MBaud                                |
| Protocol                    |                                                        | Profibus DP                             |
| Toepassingstype             |                                                        | gegevensoverdracht                      |
| Opmerking over de interface |                                                        | diagnose functie                        |
| Omgevingsvariabelen         |                                                        |                                         |
| Omgevingstemperatuur        | [°C]                                                   | 0...60                                  |



## AS-Interface PROFIBUS-DP Gateway

ASI DP GATEWAY 1 MASTER

|                                             |      |          |
|---------------------------------------------|------|----------|
| Opslagtemperatuur                           | [°C] | -20...70 |
| Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid | [%]  | 95       |
| Beschermklasse                              |      | IP 20    |

## AS-i parameters

|                     |  |       |
|---------------------|--|-------|
| AS-i versie         |  | 2.1   |
| AS-i master profiel |  | M3    |
| AS-i certificaat    |  | 61105 |

## Mechanische eigenschappen

|            |     |                                |
|------------|-----|--------------------------------|
| Gewicht    | [g] | 545,6                          |
| Behuizing  |     | behuizing voor DIN rail        |
| Materialen |     | aluminium; plaatstaal verzinkt |

## Aanwijzen / bedienelementen

|          |         |                      |
|----------|---------|----------------------|
| Weergave | functie | 2 x LED, rood        |
|          |         | 2 x LED, groen       |
|          |         | 1 x LED, geel        |
|          |         | grafisch LCD-display |

## Opmerkingen

|                    |  |        |
|--------------------|--|--------|
| Verpakkingseenheid |  | 1 stuk |
|--------------------|--|--------|

## Elektrische aansluiting

## Aansluiting

