


## AS-Interface PROFIBUS-DP Gateway

ASI DP GATEWAY 2 MASTER

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: AC1376

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



- 1 Display  
2 drukknop  
3 PROFIBUS DP-interface



## Toepassingsgebied

Applicatie

Profibus-DP Gateway

## Elektrische eigenschappen

|                                 |                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| Voedingsspanning [V]            | 24 DC; ("supply class 2" volgens cULus) |
| Isolatiewaarde [V]              | 500                                     |
| Stroomopname [mA]               | < 400                                   |
| Max. stroomopname uit AS-i [mA] | 10                                      |
| Max. opgenomen vermogen [VA]    | 10                                      |
| Aantal AS-i masters             | 2                                       |
| Potentiaalscheiding             | ja                                      |

## Interfaces

Communicatie interface

PROFIBUS

## PROFIBUS

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Transmissiestandaard | EN 50170           |
| Transmissiesnelheid  | 12 MBaud           |
| Protocol             | Profibus DP        |
| Toepassingstype      | gegevensoverdracht |



## AS-Interface PROFIBUS-DP Gateway

ASI DP GATEWAY 2 MASTER

|                                             |            |                                |
|---------------------------------------------|------------|--------------------------------|
| Opmerking over de interface                 |            | diagnose functie               |
| <b>Omgevingsvariabelen</b>                  |            |                                |
| Omgevingstemperatuur                        | [°C]       | 0...60                         |
| Opslagtemperatuur                           | [°C]       | -20...70                       |
| Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid | [%]        | 95                             |
| Beschermklasse                              |            | IP 20                          |
| <b>AS-i parameters</b>                      |            |                                |
| AS-i versie                                 |            | 2.1                            |
| AS-i master profiel                         |            | M3                             |
| AS-i certificaat                            |            | 61106                          |
| <b>Mechanische eigenschappen</b>            |            |                                |
| Behuizing                                   |            | behuizing voor DIN rail        |
| Afmetingen                                  | [mm]       | 86 x 131 x 107                 |
| Materialen                                  |            | aluminium; plaatstaal verzinkt |
| <b>Aanwijzen / bedienelementen</b>          |            |                                |
| Weergave                                    | in bedrijf | 3 x LED, rood                  |
|                                             |            | 3 x LED, groen                 |
|                                             |            | 2 x LED, geel                  |
|                                             |            | grafisch LCD-display           |
| <b>Opmerkingen</b>                          |            |                                |
| Verpakkingseenheid                          |            | 1 stuk                         |
| <b>Elektrische aansluiting</b>              |            |                                |
| Aansluiting                                 |            |                                |

