




AS-Interface PROFIBUS-DP Gateway

AS-i DP Gateway 1 Master

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: AC1375
Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Toepassingsgebied	
Applicatie	Profibus-DP Gateway
Elektrische eigenschappen	
Voedingsspanning [V]	26,5...31,6 DC; (AS-i)
Isolatiewaarde [V]	500
Max. stroomopname uit AS-i [mA]	200
Max. opgenomen vermogen [VA]	4
Aantal AS-i masters	1
Potentiaalscheiding	ja
Uitgangen	
Elektrische uitvoering	AS-i
Interfaces	
Communicatie interface	PROFIBUS



AS-Interface PROFIBUS-DP Gateway

AS-i DP Gateway 1 Master

PROFIBUS	
Transmissiestandaard	EN 50170
Transmissiesnelheid	12 MBaud
Protocol	Profibus DP
Toepassingstype	gegevensoverdracht
Opmerking over de interface	diagnose functie

Omgevingsvariabelen	
Omgevingstemperatuur [°C]	0...60
Opslagtemperatuur [°C]	-20...70
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid [%]	95
Beschermklasse	IP 20

AS-i parameters	
AS-i versie	2.1
AS-i master profiel	M3
AS-i certificaat	63501

Mechanische eigenschappen	
Behuizing	behuizing voor DIN rail
Materialen	aluminium; plaatstaal verzinkt

Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	functie	2 x LED, rood
		1 x LED, groen
		1 x LED, geel
		grafisch LCD-display

Opmerkingen	
Verpakkingseenheid	1 stuk

Elektrische aansluiting	
Aansluiting	



AS-i AS-i n.c. FE
1+ 1-