


AC2413



AS-Interface module CompactLine

CompactModule 4 SB



Toepassingsgebied	
Applicatie	veldmontage
Elektrische eigenschappen	
Voedingsspanning [V]	26,5...31,6 DC
Max. stroomopname uit AS-i [mA]	2000
Stroombelasting gezamenlijk [A]	4
Extra voeding [V]	20...30 DC; (AUX)
Max. stroomopname vanuit externe voedingsbron [mA]	2000; (AUX)
Omgevingsvariabelen	
Omgevingstemperatuur [°C]	-25...80
Opslagtemperatuur [°C]	-25...80
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid [%]	90; (niet condenserend)
Max. hoogte boven NAP [m]	2000
Beschermklasse	IP 67; (bij toepassing van de vlakkabel E7400x / E7401x)



AS-Interface module CompactLine

CompactModule 4 SB

Toelatingen / testen		
EMC	EN 61000-6-2	
	EN 62026-2	
	EN 50581	
UL-goedkeuring	industriële voedingen	Class 2

Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	272,5
Behuizing		rechthoekig
Wijze van montage		AS-i vlakkabel direct aansluitbaar; Achterwandmontage
Afmetingen	[mm]	118,2 x 60 x 27
Materialen		PA 6.6; bus: messing vernikkeld; schroefdraadbus in ondervoet: messing vernikkeld; O-ring: FKM; doordringcontacten: CuSn6 vernikkeld en verzinkt


Elektrische aansluiting	
Module aansluiting	Vlakkabels

Toebehoren	
Toebehoren (optioneel)	RVS hulzen, voor montage bij hoge mechanisch belastingen, E70402

Opmerkingen	
Verpakkingseenheid	1 stuk

Elektrische aansluiting

Connector: M12; codering: A



1	AS-i +
2	externe spanning -
3	AS-i -
4	externe spanning +
5	aarding (FE)